

Технические данные

Вставка к эксикатору

1. **Код производителя**
1351С.

2. **Область применения**
Используется как горизонтальная несущая поверхность для размещения образцов и горячих предметов в эксикаторе.

3. **Используемый материал**

<i>№</i>	<i>Компонент</i>	<i>Материал</i>
1	Вставка	Фарфор
2	Транспортная упаковка	Желтый 5-слойный гофрированный картон

4. **Размеры**

Артикул поставщика	Код производителя	Тип (диаметр эксикатора)	Количество отверстий	Диаметр вставки
10004800	1351С	150 мм	7	135 мм
10004803	1351С	180 мм	7	165 мм
10004807	1351С	210 мм	7	185 мм
10004815	1351С	240 мм	7	220 мм
10004817	1351С	300 мм	7	275 мм

5. **Серия**
Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

6. **Условия хранения**
Изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре $\leq 40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $\leq 80\%$.