

IKA

designed for scientists



C 6000 isoperibol Package 1/12

/// Технический паспорт

Калориметр C 6000, оснащенный изопериболической устойчивой к галогенам кислородной бомбой, объединяет в одном устройстве современную технологию, гибкость и автоматизацию (адиабатический, изопериболический и динамический режимы). Принцип работы основывается на всех стандартах бомбовых калориметров, таких как DIN, ISO, ASTM, GOST и GB. Три различных начальных температуры на выбор (22 °C, 25 °C, 30 °C) в каждом из режимов измерения: адиабатическом, изопериболическом и динамическом. Благодаря сферической форме головки сосуда для разложения толщина стенок была уменьшена, что привело к увеличению теплообмена и сокращению длительности измерения. Наличие различных интерфейсов (ПК, Ethernet, карта памяти SD, весы, принтер) позволяет с легкостью адаптировать устройство под специфические требования пользователя.



designed for scientists

Благодаря использованию программного обеспечения калориметра C 6040 Calwin (приобретается отдельно) возможна адаптация к управлению данными и передача результатов в лабораторные информационные системы (LIMS).

Рабочие режимы:

- изопериболический
- динамический

Особенности:

- Автоматическое поджигание образца
- Автоматическая заливка и слив воды
- Автоматическое заполнение кислородом, проветривание и продувка
- Технология автоматического определения сосуда для разложения RFID
- Новая конструкция сосуда для разложения упрощает и ускоряет подготовку пробы
- Простое и удобное управление с помощью сенсорного экрана
- Контрольные карты и корректировочные расчеты производятся по общепринятым стандартам
- Интерфейс Ethernet для подключения сетевого принтера
- Интерфейс USB для обмена данными упрощает управление данными и обновление программного обеспечения

Комплект C 6000 isoperibol Package 1/12 включает устойчивый к галогенам сосуд для разложения C 6012 снабженный активной внутренней поверхностью каталитического нейтрализатора IKA. Он поддерживает химические реакции внутри сосуда, что приводит к более высокой скорости извлечения галогенов и серы.

В комплект поставки C 6000 isoperibol Package 1/12 входит:

- C 6000 isoperibol калориметр
- C 6012 Сосуд для разложения, устойчивый к галогенам
- Криостат RC 2 basic



designed for scientists

Технические данные

Диапазон измерения [J]	40000
Режимы работы динамич.25°C	да
Режим измерения изопериболический 22°C	да
Режим измерения динамический 25°C	да
Режимы работы изопериболич. 25°C	да
Режим измерения динамический 23°C	да
Режим измерения изопериболический 30°C	да
Измерений/час динамический режим	6
Измерений/час изопериболический режим	4
Воспроизводимость динамич. на основе анализа (1 г бензойной кислоты NBS 39i) [%RSD]	0.15
Воспроизводимость изопериболич. на основе анализа (1 г бензойной кислоты NBS 39i) [%RSD]	0.05
Сенсорный экран	да
Рабочая температура [°C]	22 - 30
Точность фактически отображаемой температуры [K]	0.0001
Охлажд. жидкость [°C]	12 - 27
Охлажд. жидкость доп. давление [bar]	1.5
Охлажд. жидкость	Водопроводная вода
Метод охлаждения	Проток
Криостат	RC 2 basic
Скорость потока [l/h]	60 - 70
Запись расхода при 18°C [l/h]	60
Рабочее давление кислорода макс. [bar]	40
Разъем для подключения весов	RS232
Разъем для подключения принтера	USB
Разъем для подключения ПК	RS232
Разъем для подключения управления автосэмплерами	да
Разъем для подключения клавиатуры	да
Напуск кислорода в сосуд для разложения	да
Выпуск кислорода из сосуда для разложения	да
Определение сосуда для разложения	да
Сосуд для разложения, стандартный C6012	да
Сосуд для разложения, стойкий к галогенам	да
Оценка согласно DIN 51900	да
Оценка согласно DIN EN ISO 1716	да
Оценка согласно DIN EN ISO 9831	да
Оценка согласно DIN EN 15170	да
Оценка согласно DIN CEN TS 14918	да
Оценка согласно ASTM D240	да
Оценка согласно ASTM D4809	да
Оценка согласно ASTM D5865	да
Оценка согласно ASTM E711	да
Оценка согласно ISO 1928	да
Оценка согласно GB T213	да
Размеры [mm]	500 x 425 x 450
Вес [kg]	73.4
Допустимая температура окружающей среды [°C]	20 - 30
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20



designed for scientists

Разъем RS 232	да
Разъем USB	да
Напряжение [V]	220 - 240 / 100 - 120
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	1700